

**HOLEX®**
**Filière HSS, Mx pas: 8X1**

**Données de commande**

N° commande	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Classe d'article	12K

**Description**
**Exécution:**

 Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.**
**Entrée sur 1 3/4 filet.**

Type de filetage: MF

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1 mm

Ø ext.: 25 mm

Hauteur: 9 mm

**Description technique**

Pas	1 mm
Hauteur	9 mm
Ø ext.	25 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	8
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite