

HOLEX®
Filière HSS, Mx pas: 10X1

Données de commande

N° commande	141060 10X1
GTIN	4045197084354
Classe d'article	12K

Description
Exécution:

 Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.**
Entrée sur 1 3/4 filet.

Type de filetage: MF

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1 mm

Ø ext.: 30 mm

Hauteur: 11 mm

Description technique

Pas	1 mm
Hauteur	11 mm
Ø ext.	30 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	10
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite