

**Garant****Filière HSS-E, MF: 12X1,5****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 141055 12X1,5 |
| GTIN             | 4045197301840 |
| Classe d'article | 11K           |

**Description****Exécution:**Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.****Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 10 mm

**Description technique**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Hauteur             | 10 mm     |
| Pas                 | 1,5 mm    |
| Ø ext.              | 38 mm     |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Taille de filetage | M12×1,5  |
| Type de filetage   | MF       |
| Angle de flanc     | 60 degré |
| Type d'outils      | HSS E    |
| Norme              | EN 22568 |
| Sens de la coupe   | droite   |
| Type de produit    | Filière  |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | moyennement adaptée |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             |                |          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | moyennement adaptée |                |          |
| Huile                          | adaptée             |                |          |
| à sec                          | moyennement adaptée |                |          |