

Garant
Filière HSS-E, MF: 16X1,5


Données de commande

N° commande	141055 16X1,5
GTIN	4045197301888
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.**

Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. **Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 45 mm

Hauteur: 14 mm

Description technique

Hauteur	14 mm
Pas	1,5 mm
Ø ext.	45 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g

Taille de filetage	M16×1,5
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		