

**Garant****Filière HSS, MF: 6X0,75**

## Données de commande

N° commande	141050 6X0,75
-------------	---------------

GTIN	4045197083975
------	---------------

Classe d'article	11K
------------------	-----

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.**

### Entrée sur 1 3/4 filet.

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,75 mm

Ø ext.: 20 mm

Hauteur: 7 mm

## Description technique

Pas	0,75 mm
-----	---------

Hauteur	7 mm
---------	------

Ø ext.	20 mm
--------	-------

Classe de tolérance	DIN 13 6g
---------------------	-----------

Taille de filetage	M6x0,75
--------------------	---------

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		