

**HOLEX®**
**Filière HSS-E, Mx pas: 12X1,5**

**Données de commande**

N° commande	141065 12X1,5
GTIN	4045197595416
Classe d'article	12K

**Description**
**Exécution:**

 Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.**
**Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.**

Type de filetage: MF

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS E

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 10 mm

**Description technique**

Pas	1,5 mm
Hauteur	10 mm
Ø ext.	38 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	12
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite