

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 2X0,25****Données de commande**

N° commande	130470 2X0,25
GTIN	4045197066848
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur**. Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Pas de filetage: 0,25 mm

Longueur totale L: 36 mm

Ø queue D_s: 2,8 mm

Carré corps □: 2,1 mm

Ø perçage: 1,75 mm

Description technique

Ø perçage	1,75 mm
Filetage Ø	2 mm
Pas de filetage	0,25 mm
Ø queue D _s	2,8 mm
Longueur totale L	36 mm
Carré corps □	2,1 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 2181
Profondeur de filetage	4 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M2x0,25
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		

Uni	Adapté
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée