

Garant

Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 3X0,35



Données de commande

N° commande	130470 3X0,35
GTIN	4045197066862
Classe d'article	11G

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur**. Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Pas de filetage: 0,35 mm

Longueur totale L: 40 mm

Ø queue D_s: 3,5 mm

Carré corps □: 2,7 mm

Ø perçage: 2,65 mm

Description technique

Filetage Ø	3 mm
Pas de filetage	0,35 mm
Ø perçage	2,65 mm
Ø queue D _s	3,5 mm
Longueur totale L	40 mm
Carré corps □	2,7 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 2181
Profondeur de filetage	6 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M3×0,35
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		

Uni	Adapté
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée