

Garant**Jeu de tarauds main nitruré, non revêtu, M: M4****Données de commande**

N° commande	130450 M4
GTIN	4045197066626
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur. Taraud ébaucheur avec pilote long.**

Surface nitrurée pour une meilleure résistance à l'usure.

Recommandation(s):

Pour les **matériaux TOOLOX**, nous recommandons **un Ø de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN** (voir tableau).

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,7 mm

Longueur totale L: 45 mm

Ø queue D_s: 4,5 mm

Carré corps □: 3,4 mm

Ø perçage: 3,3 mm

Description technique

Pas de filetage	0,7 mm
Filetage Ø	4 mm

Ø perçage	3,3 mm
Norme	DIN 352
Ø queue D _s	4,5 mm
Longueur totale L	45 mm
Carré corps □	3,4 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	8 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M4
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Entrée	A
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		

Acier < 1100 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
TOOLOX 33	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée