

Garant
Taraud machine, vaporisé, M: M12

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 135650 M12 |
| GTIN | 4045197077240 |
| Classe d'article | 11H |

Description
Exécution:
Filets de guidage détalonnés.
Avantage(s):

Prévention du blocage des copeaux lors du retrait du taraud et de l'arrachement des filets.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1,75 mm

Longueur totale L: 110 mm

 Ø queue D_s: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage: 10,2 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Pas de filetage | 1,75 mm |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Nombre de goujures | 4 |
| Ø perçage | 10,2 mm |
| Filetage Ø | 12 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Ø queue D _s | 9 mm |
| Longueur totale L | 110 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Carré corps □ | 7 mm |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Type d'outils | HSS E |
| Profondeur de filetage | 24 mm |
| Type de filetage | M |
| Taille de filetage | M12 |
| Revêtement | vaporisé |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | C |
| Angle d'hélice | 40 degré |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
| Bague de couleur | Bleu |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 13 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | moyennement adaptée | 15 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | moyennement adaptée | 15 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 6 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 4 m/min | M |
| CuZn | moyennement adaptée | 13 m/min | N |

| | |
|-------------------|---------|
| Huile | adaptée |
| av. arrosage max. | adaptée |