

Garant**Jeu de tarauds main nitruré, non revêtu, M: M6****Données de commande**

N° commande	130450 M6
GTIN	4045197066640
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur. Taraud ébaucheur avec pilote long.**

Surface nitrurée pour une meilleure résistance à l'usure.

Recommandation(s):

Pour les **matériaux TOOLOX**, nous recommandons **un Ø de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN** (voir tableau).

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 5 mm

Description technique

Pas de filetage	1 mm
Filetage Ø	6 mm

Ø perçage	5 mm
Norme	DIN 352
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	50 mm
Carré corps □	4,9 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	12 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M6
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Entrée	A
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		

Acier < 1100 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
TOOLOX 33	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée