

**Garant****Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 6X0,5****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130470 6X0,5  |
| GTIN             | 4045197066909 |
| Classe d'article | 11G           |

**Description****Exécution:**

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur**. Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 5,5 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Filetage Ø             | 6 mm     |
| Pas de filetage        | 0,5 mm   |
| Ø perçage              | 5,5 mm   |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Longueur totale L      | 50 mm    |
| Carré corps □          | 4,9 mm   |
| Classe de tolérance    | ISO 2 6H |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Type d'outils                      | HSS                                    |
| Norme                              | DIN 2181                               |
| Profondeur de filetage             | 12 mm                                  |
| Type de filetage                   | MF                                     |
| Taille de filetage                 | M6×0,5                                 |
| Revêtement                         | non revêtu                             |
| Angle de flanc                     | 60 degré                               |
| Norme de filetage                  | DIN 13                                 |
| Entrée                             | D                                      |
| Entrée                             | C                                      |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9              |
| Arrosage interne                   | non                                    |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes     |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe                   | à droite                               |
| Type d'outil de filetage           | Tarauts main                           |
| Bague de couleur                   | Sans                                   |
| Type de produit                    | Taraud                                 |

## Données utilisateur

|                               | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques                | moyennement adaptée |                |          |
| Alu (à copeaux courts)        | moyennement adaptée |                |          |
| Alu > 10% Si                  | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Fonte GG(G)                   | moyennement adaptée |                |          |

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Uni   | Adapté              |
| Huile | adaptée             |
| à sec | moyennement adaptée |