

Garant
Filière, UNF: 3/4-16


Données de commande

N° commande	142620 3/4-16
GTIN	4045197084965
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfondue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Description technique

Hauteur	14 mm
Filets au pouce	16
Filetage Ø	19,05 mm
Ø ext.	45 mm
Taille de filetage	3/4-16 UNF
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	UNF

Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Classe de tolérance	2A
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		