

**Garant****Filière, G: G1**

## Données de commande

N° commande	142060 G1
GTIN	4045197084699
Classe d'article	11K

## Description

**Exécution:**

Filière **hexagonale sans** entrée GUN; pour reprise à la main.

**Utilisation:**

**Pour filetages gaz cylindriques** DIN ISO 228/1.

Norme: DIN 382

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 33,25 mm

Ouverture: 60 mm

Hauteur: 18 mm

## Description technique

Ouverture	60 mm
Hauteur	18 mm
Filetage Ø	33,25 mm
Filets au pouce	11
Taille de filetage	G1

Classe de tolérance	A
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		