

Garant**Filière, UNC: 3/8-16**

Données de commande

N° commande	142520 3/8-16
GTIN	4045197084811
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.

Description technique

Hauteur	11 mm
Filets au pouce	16
Filetage Ø	9,53 mm
Ø ext.	30 mm
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	UNC
Angle de flanc	60 degré

Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Classe de tolérance	2A
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		