

**Garant****Filière, UNC: 4-40**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 142520 4-40   |
| GTIN             | 4045197084736 |
| Classe d'article | 11K           |

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

### Utilisation:

**Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.**

Classe de tolérance: 2A

Filets au pouce: 40

Filetage Ø: 2,85 mm

Ø ext.: 16 mm

Hauteur: 5 mm

## Description technique

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Hauteur         | 5 mm    |
| Filetage Ø      | 2,85 mm |
| Filets au pouce | 40      |
| Ø ext.          | 16 mm   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Sens de la coupe    | droite   |
| Type de filetage    | UNC      |
| Angle de flanc      | 60 degré |
| Type d'outils       | HSS      |
| Norme               | EN 22568 |
| Classe de tolérance | 2A       |
| Type de produit     | Filière  |

### Données utilisateur

|                               | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts)        | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Huile                         | adaptée             |                |          |
| à sec                         | moyennement adaptée |                |          |