

**Garant****Filière, UNF: 1/2-20**

## Données de commande

N° commande	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

### Utilisation:

**Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.**

## Description technique

Filets au pouce	20
Hauteur	10 mm
Filetage Ø	12,7 mm
Ø ext.	38 mm
Taille de filetage	1/2-20 UNF
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	UNF

Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Classe de tolérance	2A
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		