

Garant
Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1/8

Données de commande

N° commande	130550 G1/8
GTIN	4045197067593
Classe d'article	11G

Description
Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 28

Filetage Ø: 9,73 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue D_s: 7 mm

Carré corps □: 5,5 mm

Ø perçage: 8,8 mm

Description technique

Ø perçage	8,8 mm
Filets au pouce	28
Filetage Ø	9,73 mm
Pas de filetage	0,907 mm
Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	7 mm

Longueur totale L	63 mm
Carré corps □	5,5 mm
Profondeur de filetage	29,19 mm
Taille de filetage	G1/8
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5157
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	Adapté		

Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée