



Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G3/8



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130650 G3/8 |
| GTIN | 4045197067777 |
| Classe d'article | 12G |

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 19

Filetage Ø: 16,66 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue D_s: 12 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 15,25 mm

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Filets au pouce | 19 |
| Ø perçage | 15,25 mm |
| Filetage Ø | 16,66 mm |
| Pas de filetage | 1,337 mm |
| Type d'outils | HSS |
| Ø queue D _s | 12 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Longueur totale L | 70 mm |
| Carré corps □ | 9 mm |
| Profondeur de filetage | 49,98 mm |
| Taille de filetage | G3/8 |
| Revêtement | non revêtu |
| Type de filetage | G |
| Angle de flanc | 55 degré |
| Norme | DIN 5157 |
| Entrée | C |
| Entrée | D |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes et débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Tarauts main |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| Uni | Adapté | | |

| | |
|-------|---------------------|
| Huile | adaptée |
| à sec | moyennement adaptée |