

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1/4****Données de commande**

N° commande	130550 G1/4
GTIN	4045197067609
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 19

Filetage Ø: 13,16 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue D_s: 11 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 11,8 mm

Description technique

Filets au pouce	19
Pas de filetage	1,337 mm
Filetage Ø	13,16 mm
Ø perçage	11,8 mm
Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	11 mm

Longueur totale L	70 mm
Carré corps □	9 mm
Profondeur de filetage	26,32 mm
Taille de filetage	G1/4
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5157
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	Adapté		

Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée