

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 12X1****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130470 12X1 |
| GTIN | 4045197067012 |
| Classe d'article | 11G |

Description**Exécution:**

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur**. Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue D_s: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage: 11 mm

Description technique

| | |
|------------------------|-------|
| Pas de filetage | 1 mm |
| Filetage Ø | 12 mm |
| Ø perçage | 11 mm |
| Ø queue D _s | 9 mm |
| Longueur totale L | 70 mm |
| Carré corps □ | 7 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | DIN 2181 |
| Profondeur de filetage | 24 mm |
| Type de filetage | MF |
| Taille de filetage | M12×1 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | D |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Tarands main |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |

| | |
|-------------|---------------------|
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée |
| Uni | Adapté |
| Huile | adaptée |
| à sec | moyennement adaptée |