



Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1



Données de commande

N° commande	130650 G1
GTIN	4045197067807
Classe d'article	12G

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 33,25 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D_s: 25 mm

Carré corps □: 20 mm

Ø perçage: 30,75 mm

Description technique

Filetage Ø	33,25 mm
Filets au pouce	11
Pas de filetage	2,309 mm
Ø perçage	30,75 mm
Type d'outils	HSS

Ø queue D _s	25 mm
Longueur totale L	100 mm
Carré corps □	20 mm
Profondeur de filetage	66,5 mm
Taille de filetage	G1
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5157
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		

Uni	Adapté
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée