

**Garant**
**Jeu de tarauds main, non revêtu, G-LH: W1/8**

**Données de commande**

N° commande	130670 W1/8
GTIN	4045197067814
Classe d'article	11G

**Description**
**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

**Utilisation:**

**Pour filetages Whitworth** suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 40

Filetage Ø: 3,18 mm

Longueur totale L: 40 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Carré corps □: 2,7 mm

Ø perçage: 2,5 mm

**Description technique**

Filetage Ø	3,18 mm
Pas de filetage	0,635 mm
Filets au pouce	40
Ø perçage	2,5 mm
Type d'outils	HSS

Ø queue D <sub>s</sub>	3,5 mm
Longueur totale L	40 mm
Carré corps □	2,7 mm
Profondeur de filetage	6,36 mm
Taille de filetage	W1/8
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	BSW
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 351
Entrée	A
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		

Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	Adapté
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée