

Garant
Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G5/8

Données de commande

N° commande	130550 G5/8
GTIN	4045197067630
Classe d'article	11G

Description
Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 14

Filetage Ø: 22,91 mm

Longueur totale L: 80 mm

Ø queue D_s: 18 mm

Carré corps □: 14,5 mm

Ø perçage: 21 mm

Description technique

Pas de filetage	1,814 mm
Filets au pouce	14
Ø perçage	21 mm
Filetage Ø	22,91 mm
Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	18 mm

Longueur totale L	80 mm
Carré corps □	14,5 mm
Profondeur de filetage	68,73 mm
Taille de filetage	G5/8
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5157
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	Adapté		

Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée