

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1.1/4****Données de commande**

N° commande	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 41,91 mm

Longueur totale L: 125 mm

Ø queue D_s: 32 mm

Carré corps □: 24 mm

Ø perçage: 39,5 mm

Description technique

Filetage Ø	41,91 mm
Pas de filetage	2,309 mm
Ø perçage	39,5 mm
Filets au pouce	11
Type d'outils	HSS

Ø queue D _s	32 mm
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	24 mm
Profondeur de filetage	83,82 mm
Taille de filetage	G1.1/4
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5157
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		

Uni	Adapté
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée