



## Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1/4



### Données de commande

N° commande	130650 G1/4
GTIN	4045197067760
Classe d'article	12G

### Description

#### Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

#### Utilisation:

**Pour taraudages gaz cylindriques** DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 19

Filetage Ø: 13,16 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 11,8 mm

### Description technique

Ø perçage	11,8 mm
Filetage Ø	13,16 mm
Pas de filetage	1,337 mm
Filets au pouce	19
Type d'outils	HSS
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm

Longueur totale L	70 mm
Carré corps □	9 mm
Profondeur de filetage	26,32 mm
Taille de filetage	G1/4
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5157
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	Adapté		

Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée