

## PRYOR

**Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police inversée A – Z, &, Hauteur écriture: 5mm**



### Données de commande

N° commande	085440 5
GTIN	5022044007628
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

**Poinçon de précision hautes performances**, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

**Police inversée:** le caractère frappé apparaît à l'envers sur la pièce (fabrication de moules).

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.  
Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

#### Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

### Description technique

Hauteur écriture	5 mm
Epaisseur corps	9,5
Longueur totale	70 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

---

## Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------