

Garant**Porte-outils à cliquet, Tout acier, Longueur totale: 110mm**

Données de commande

N° commande	148700 110
GTIN	4045197511119
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d'entraînement. Poignée coulissante avec gorge à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d'arrêt. Bloc porteur chromé. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. **Modèle tout acier** pour une charge dynamométrique élevée. Porte-outils à concentricité exacte et tolérances serrées. Mors de serrage fraisés et trempés par induction pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale. Forme brevetée des mors de serrage, fixation sûre et précise d'embouts tarauds avec queue à 6 pans 1/4 pouce (p. ex. 676307) également possible. Le serrage s'effectue sur la totalité de la surface 6 pans.

Utilisation:

Convient pour le taraudage dans des endroits difficiles.

Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

Description technique

Pour tarauds main DIN 352	M4,5 – M12
☐ capacité	4,6 - 8 mm

Longueur totale	110 mm
Mors de rechange 148710 réf.	110
Matière	Tout acier
Type de produit	Porte-outils