

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, G-LH: W7/32****Données de commande**

N° commande	130670 W7/32
GTIN	4045197067845
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages Whitworth suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 24

Filetage Ø: 5,56 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 4,4 mm

Description technique

Filetage Ø	5,56 mm
Filets au pouce	24
Pas de filetage	1,058 mm
Ø perçage	4,4 mm
Type d'outils	HSS

Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	50 mm
Carré corps □	4,9 mm
Profondeur de filetage	11,12 mm
Taille de filetage	W7/32
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	BSW
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 351
Entrée	A
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		

Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	Adapté
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée