

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, UNF: 1/4-28****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130750 1/4-28 |
| GTIN | 4045197068224 |
| Classe d'article | 11G |

Description**Exécution:**

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Type de filetage: UNF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Filets au pouce: 28

Filetage Ø: 6,35 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 5,5 mm

Description technique

| | |
|-----------------|----------|
| Ø perçage | 5,5 mm |
| Filetage Ø | 6,35 mm |
| Filets au pouce | 28 |
| Norme | DIN 2181 |
| Type d'outils | HSS |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ø queue D _s | 6 mm |
| Longueur totale L | 50 mm |
| Carré corps □ | 4,9 mm |
| Profondeur de filetage | 12,7 mm |
| Pas de filetage | 0,907 mm |
| Type de filetage | UNF |
| Taille de filetage | 1/4-28 UNF |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Classe de tolérance | 2B |
| Entrée | C |
| Entrée | D |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Tarauts main |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |

| | |
|-------------|---------------------|
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée |
| Uni | adaptée |
| Huile | adaptée |
| à sec | moyennement adaptée |