

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, G-LH: W5/16****Données de commande**

N° commande	130670 W5/16
GTIN	4045197067869
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages Whitworth suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 18

Filetage Ø: 7,94 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 6,5 mm

Description technique

Pas de filetage	1,411 mm
Ø perçage	6,5 mm
Filetage Ø	7,94 mm
Filets au pouce	18
Type d'outils	HSS

Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	63 mm
Carré corps □	4,9 mm
Profondeur de filetage	15,88 mm
Taille de filetage	W5/16
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	BSW
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 351
Entrée	A
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraut

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		

Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	Adapté
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée