

Garant
Jeu de tarauds main, non revêtu, UNC: 7/16-14

Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 130700 7/16-14 |
| GTIN | 4045197068071 |
| Classe d'article | 11G |

Description
Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.

Type de filetage: UNC

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 351

Filets au pouce: 14

Filetage Ø: 11,11 mm

Longueur totale L: 75 mm

Ø queue D_s: 8 mm

Carré corps □: 6,2 mm

Ø perçage: 9,4 mm

Description technique

| | |
|-----------------|----------|
| Filets au pouce | 14 |
| Pas de filetage | 1,59 mm |
| Ø perçage | 9,4 mm |
| Filetage Ø | 11,11 mm |
| Norme | DIN 351 |
| Type d'outils | HSS |

| | |
|------------------------------------|--|
| Ø queue D _s | 8 mm |
| Longueur totale L | 75 mm |
| Carré corps □ | 6,2 mm |
| Profondeur de filetage | 33,33 mm |
| Type de filetage | UNC |
| Taille de filetage | 7/16-14 UNC |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Classe de tolérance | 2B |
| Entrée | C |
| Entrée | D |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Tarands main |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |

| | |
|-------------|---------------------|
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée |
| Uni | Adapté |
| Huile | adaptée |
| à sec | moyennement adaptée |