

Garant**Taraud machine, vaporisé, MF: 4X0,5****Données de commande**

N° commande	136210 4X0,5
GTIN	4045197078513
Classe d'article	11H

Description**Exécution:**

Surface vaporisée pour faciliter l'évacuation du copeau.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue D_s: 2,8 mm

Carré corps □: 2,1 mm

Ø perçage: 3,5 mm

Description technique

Filetage Ø	4 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	3,5 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Ø queue D _s	2,8 mm
Longueur totale L	63 mm
Carré corps □	2,1 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374
Profondeur de filetage	12 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M4×0,5
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		