

Garant
Jeu de tarauds main, non revêtu, UNC: 1/2-13

Données de commande

N° commande	130700 1/2-13
GTIN	4045197068088
Classe d'article	11G

Description
Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.

Type de filetage: UNC

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 351

Filets au pouce: 13

Filetage Ø: 12,7 mm

Longueur totale L: 80 mm

Ø queue D_s: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage: 10,8 mm

Description technique

Filets au pouce	13
Pas de filetage	1,95 mm
Ø perçage	10,8 mm
Filetage Ø	12,7 mm
Norme	DIN 351
Type d'outils	HSS

Ø queue D _s	9 mm
Longueur totale L	80 mm
Carré corps □	7 mm
Profondeur de filetage	38,1 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	1/2-13 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		

Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	Adapté
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée