

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, UNF: 9/16-18****Données de commande**

N° commande	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Type de filetage: UNF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Filets au pouce: 18

Filetage Ø: 14,29 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue D_s: 11 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 12,9 mm

Description technique

Filets au pouce	18
Ø perçage	12,9 mm
Filetage Ø	14,29 mm
Norme	DIN 2181
Type d'outils	HSS

Ø queue D _s	11 mm
Longueur totale L	70 mm
Carré corps □	9 mm
Profondeur de filetage	42,87 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	9/16-18 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		

Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée