

**Garant****Fraise à chanfreiner HSS 120°, non revêtu, Ø ext. DC: 25mm****Données de commande**

N° commande	150020 25
GTIN	4045197364685
Classe d'article	11M

**Description****Exécution:**

Les goujures sont rectifiées dans la masse. Conviennent également pour les aciers < 900 N/mm<sup>2</sup>.  
Les goujures sont rectifiées dans la masse.

**Description technique**

Avance f dans l'acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/tr
Ø fraise min., pour alésages à partir de	3,8 mm
Ø ext.	25 mm
Tolérance de queue	h9
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Longueur totale L	63 mm
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	120 degré
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non

Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		