



## Jeu de chiffres à frapper, 10 pièces Police normale 0 – 9, Hauteur écriture: 3mm



### Données de commande

N° commande	085445 3
GTIN	4045197343581
Classe d'article	02A

### Description

#### Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

Haute qualité, surface brunie.

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

Longueur totale: 63,5 mm

Épaisseur corps: 6,35

### Description technique

Hauteur écriture	3 mm
Épaisseur corps	6,35

## Fiche technique

Longueur totale	63,5 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

---

### Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------