

**Garant**
**Foret alésoir en carbure monobloc pour tarauds, queue cylindrique avec six pans, TiAlN, Pour tarauds: M6**

**Données de commande**

N° commande	149830 M6
GTIN	4045197326935
Classe d'article	11L

**Description**
**Exécution:**

**Queue cylindrique robuste** avec **six pans** pour montage dans des mandrins et taillant autocentrant.

**Utilisation:**

Pour <strong>l'extraction </strong>de <strong>tarauds cassés. Serrage stable</strong> nécessaire, perçage à sec.

**Remarque(s):**

$v_c$  pour matériaux < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Porter des lunettes de protection.

Norme: Norme usine

Longueur des goujures  $L_c$ : 23 mm

Longueur totale L: 50 mm

$\varnothing$  queue  $D_s$ : 6 mm

**Description technique**

Pour tarauds	M6
Tolérance de queue	h6
$\varnothing$ queue $D_s$	6 mm
Longueur totale L	50 mm
Longueur des goujures $L_c$	23 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc

Norme	Norme usine
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Forets aléseurs pour tarauds

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée	10-28 m/min	H
à sec	adaptée		
Air	adaptée		