

Garant**Fraise à ébavurer à trou 90°, Type: 5****Données de commande**

N° commande	150065 5
GTIN	4045197085368
Classe d'article	11M

Description**Exécution:**

Géométrie de coupe spéciale pour une coupe légèrement conique. Les copeaux sont évacués par l'alésage oblique dans le sens de la queue.

Arrosage interne: non

Pour Ø alésage: 2 - 5 mm

Ø tête: 10 mm

Longueur totale L: 46 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Description technique

Pour Ø alésage	2 - 5 mm
Ø tête	10 mm
Longueur totale L	46 mm
Ø queue D _s	6 mm
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans

Type de produit

Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	7 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		