

Garant**Fraise à chanfreiner une dent 90°, non revêtu, Ø ext. DC: 6mm**

Données de commande

N° commande	150050 6
GTIN	4045197085283
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Avec conicité à dépouille axiale-radiale pour un ébavurage et un chanfreinage sans marques de vibrations, permettant d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. Goujures larges pour une excellente évacuation des copeaux. Réaffûtage aisé dans la goujure.

Description technique

Ø ext.	6 mm
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	45 mm
Nombre de dents Z	1
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	7 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		