

Garant**Fraise à chanfreiner une dent 90°, non revêtu, Ø ext. DC: 8mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 150050 8 |
| GTIN | 4045197085290 |
| Classe d'article | 11M |

Description

Exécution:

Avec conicité à dépouille axiale-radiale pour un ébavurage et un chanfreinage sans marques de vibrations, permettant d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. Goujures larges pour une excellente évacuation des copeaux. Réaffûtage aisé dans la goujure.

Description technique

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Ø ext. | 8 mm |
| Ø queue D _s | 8 mm |
| Longueur totale L | 50 mm |
| Nombre de dents Z | 1 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré |
| Type d'outils | HSS |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 33 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 28 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 27 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 7 m/min | M |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| av. arrosage min. | moyennement adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |