

**Garant****Fraise à ébavurer à trou 90°, Type: 25****Données de commande**

N° commande	150065 25
GTIN	4045197085405
Classe d'article	11M

**Description****Exécution:**

Géométrie de coupe spéciale pour une coupe légèrement conique. Les copeaux sont évacués par l'alésage oblique dans le sens de la queue.

Arrosage interne: non

Pour Ø alésage: 20 - 25 mm

Ø tête: 30 mm

Longueur totale L: 95 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 15 mm

**Description technique**

Pour Ø alésage	20 - 25 mm
Ø tête	30 mm
Longueur totale L	95 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	15 mm
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans

Type de produit

Fraises étagées et à chanfreiner

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	7 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		