



**Jeu de chiffres à frapper, 10 pièces Police normale 0 – 9, Hauteur écriture: 5mm**



### Données de commande

N° commande	085445 5
GTIN	4045197344304
Classe d'article	02A

### Description

**Exécution:**

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

Haute qualité, surface brunie.

**Utilisation:**

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Remarque(s):**

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

Longueur totale: 70 mm

Épaisseur corps: 9,5

### Description technique

Longueur totale	70 mm
Hauteur écriture	5 mm

## Fiche technique

Epaisseur corps	9,5
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

### Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------