

Garant**Fraise à chanfreiner de précision 90°, TiAlN, Ø ext. Dc: 15mm****Données de commande**

N° commande	150170 15
GTIN	4045197085634
Classe d'article	11M

Description**Exécution:**

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Fraises à chanfreiner de précision pour des performances accrues.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Description technique

Ø ext.	15 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M8
Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,12 mm/tr
Ø fraise min., pour alésages à partir de	3,2 mm
Tolérance de queue	h9
Ø queue D _s	10 mm
Longueur totale L	60 mm
Nombre de dents Z	3
Revêtement	TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS

Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	25 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	34 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	80 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		