

**Jeu de fraises à chanfreiner 150180 en coffret 90°, TiN, Nombre de fraises: 6****Données de commande**

N° commande	150340 6
GTIN	4045197086075
Classe d'article	12M

Description**Exécution:**

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**.

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Remarque(s):

Coffret vide pour 6 ou 7 fraises, voir 150370.

Description technique

Nombre de fraises	6
Nombre de dents Z	3
Revêtement	TiN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 15 mm	150184 15
Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 19 mm	150184 19
Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 10 mm	150184 10
Fraise à chanfreiner 90° Ø ext. Dc 10 mm	150180 10
Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° Ø ext. Dc 10 mm	150182 10
Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150182 11,5
	150184 11,5

Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats90° Ø ext. Dc 11,5 mm

Fraise à chanfreiner90° Ø ext. Dc 8 mm

150180 8

Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel90° Ø ext. Dc 19 mm

150182 19

Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel90° Ø ext. Dc 8 mm

150182 8

Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel90° Ø ext. Dc 15 mm

150182 15

Fraise à chanfreiner90° Ø ext. Dc 6 mm

150180 6

Fraise à chanfreiner90° Ø ext. Dc 11,5 mm

150180 11,5

Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel90° Ø ext. Dc 6 mm

150182 6

Fraise à chanfreiner90° Ø ext. Dc 15 mm

150180 15

Fraise à chanfreiner90° Ø ext. Dc 19 mm

150180 19

Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats90° Ø ext. Dc 8 mm

150184 8

Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats90° Ø ext. Dc 6 mm

150184 6