

Garant**Jeu de fraises à chanfreiner 150150 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 6**

Données de commande

N° commande	150310 6
GTIN	4045197086020
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Description technique

Nombre de fraises	6
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150150 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150150 10
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150150 19
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150150 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150150 6
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150150 11,5