

Garant**Jeu de fraises à chanfreiner 150150 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 7****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 150310 7 |
| GTIN | 4045197086037 |
| Classe d'article | 11M |

Description**Exécution:**

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Description technique

| | |
|--|------------|
| Nombre de fraises | 7 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Type d'outils | HSS |
| Norme | DIN 335 C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 70 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 33 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 28 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 27 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 27 m/min | P |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 25 mm | 150150 25 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm | 150150 6 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm | 150150 11,5 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm | 150150 8 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm | 150150 19 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm | 150150 15 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm | 150150 10 |