

**Garant****Jeu de fraises à chanfreiner 150170 en coffret 90°, TiAlN, Nombre de fraises: 6**

## Données de commande

N° commande	150315 6
GTIN	4045197365026
Classe d'article	11M

## Description

**Exécution:**

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers.

**Contenu:**

1 fraise de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Description technique

Nombre de fraises	6
Nombre de dents Z	3
Revêtement	TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	Vert

Type de produit

Fraises étagées et à chanfreiner

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	25 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	34 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	80 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

## Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150170 19
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150170 6
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150170 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150170 10
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150170 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150170 11,5