

**Garant****Jeu de fraises à chanfreiner 150170 en coffret 90°, TiAlN, Nombre de fraises: 17**

## Données de commande

N° commande	150315 17
GTIN	4045197365040
Classe d'article	11M

## Description

**Exécution:**

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers.

**Contenu:**

1 fraise de chaque: Réf. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

## Description technique

Nombre de fraises	17
Nombre de dents Z	3
Revêtement	TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9

Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	25 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	34 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	80 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

## Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150170 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8,3 mm	150170 8,3
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6,3 mm	150170 6,3
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 20,5 mm	150170 20,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150170 10
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150170 6
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150170 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 16,5 mm	150170 16,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150170 19
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 25 mm	150170 25
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 4,3 mm	150170 4,3

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150170 11,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10,4 mm	150170 10,4
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 12,4 mm	150170 12,4
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 23 mm	150170 23
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 7 mm	150170 7
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 5 mm	150170 5