

Garant**Jeu de fraises à chanfreiner, longues 150371 en coffret 90°, Nombre de fraises: 6**

Données de commande

N° commande	150373 6
GTIN	4045197086228
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Pratique pour le montage et les ateliers.

Fraise à chanfreiner 150371, **avec queue longue.**

Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Livraison:

Jeu de 6 fraises à chanfreiner en coffret.

Description technique

Nombre de fraises	6
Nombre de dents Z	3
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine

Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	20 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° Ø ext. Dc 16,5 mm	150371 16,5
Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° Ø ext. Dc 10,4 mm	150371 10,4
Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° Ø ext. Dc 8,3 mm	150371 8,3
Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° Ø ext. Dc 20,5 mm	150371 20,5
Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° Ø ext. Dc 6,3 mm	150371 6,3
Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° Ø ext. Dc 12,4 mm	150371 12,4